


水で洗う

TripleWash 部品洗浄機

洗浄テストしてみませんか？無料で洗います。


✓それは、当社独自の洗浄技術トリプルウォッシュでワークを脱脂洗浄します。



インラインによる洗浄+乾燥全自動化

ご相談ください！

✓それは、アルキメディアンスクリューの原理でワークを自動搬送しながら洗浄と乾燥をします。



当社洗浄機導入の効果

- 水だけで洗浄できます。
- インラインによる洗浄と乾燥の全自動化ができます。
- タクトタイムの早い洗浄に対応します。
- 円筒部品の穴内部の洗浄ができます。

インラインスパイラル洗浄機



HPWシリーズ

| テクニカルデータ | HPW-32 | HPW-42 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 洗浄/搬送方式 | トリプルウォッシュ / スパイラル搬送 | トリプルウォッシュ / スパイラル搬送 |
| 機長 | 2511mm | 2845mm |
| 幅 | 1200mm | 1200mm |
| 高さ | 1220mm (ミストコレクタ、表示灯含まず) | 1362mm (ミストコレクタ、表示灯含まず) |
| ドラム径 | Φ315mm L800mm | Φ400mm L1000mm |
| 洗浄タンク容量 | 100L | 140L |
| 洗浄タンクヒータ | 5kW x2 | 6kW x2 |
| 乾燥ヒータ | 8kW | 8kW |
| 洗浄機ドラム槽材質 | SUS304 | SUS304 |
| 重量 | 350kg | 400kg |
| エア源 | 0.45MPa | 0.45MPa |
| 電源 | AC200V 3Φ 50/60Hz | AC200V 3Φ 50/60Hz |

Q&A

Q：水だけで洗浄できますか？

A：はい、たいていの洗浄部品の脱脂が可能です。まずは洗浄テストさせてください。

Q：水は市水ですか？

A：RO(逆浸透)膜を通した機能水(純水)を使います。

Q：トリプルウォッシュとはどのような洗浄方法ですか？

A：洗浄ドラムが1回転するたびにシャワー、浸漬・揺動、流水洗浄を行います。
超音波振動による洗浄とは違います。

Q：標準販売ですか？

A：いいえ、お客様の洗浄部品により、カスタマイズ対応しております。

Q：洗浄剤は使用できますか？

A：原則、水のみでの洗浄になります。

Q：液の交換は必要ですか？

A：必要とされる清浄度によって変わってきますが、1ヶ月程度で全量交換されるお客様が多いようです(洗浄部品の汚れ具合により液の交換時期は変わります)。

Q：交換後の液の処分はどのようになりますか？

A：産業廃棄物として処分下さい。

Q：被洗浄物にキズは付きませんか？

A：細かいキズが付く場合があります。洗浄テストにてご確認いただけます。

詳しくは自動車部品&加工EXPOでお待ちしております。

【会場】 ポートメッセなごや

【小間番号】 第3展示館 3-76

※オンライン来場、商談サービスも
ご利用いただけます。

お問合せ先

株式会社平出精密
 〒394-0004 長野県岡谷市神明町4-5-4
 洗浄機事業部
 TEL:(0266)78-3788 FAX:(0266)78-3770
 E-mail : s-info@hiraide.co.jp

第3回 **名古屋自動車部品&加工 EXPO**