


水で洗う

TripleWash 部品洗浄機

VORTENRYU

洗浄テストしてみませんか？無料で洗います。


✓それは、当社独自の洗浄技術トリプルウォッシュでワークを脱脂洗浄します。ゴム部品はコンタミ除去します。



インラインによる洗浄+乾燥全自動化

ご相談ください！

✓それは、アルキメディアンスクリューの原理でワークを自動搬送しながら洗浄と乾燥をします。



当社洗浄機導入の効果

- 水だけで洗浄できます。
- インラインによる洗浄と乾燥の全自動化ができます。
- タクトタイムの早い洗浄に対応します。
- 円筒部品の穴内部の洗浄ができます。

インラインスパイラル洗浄機



HPWシリーズ

インラインスパイラル洗浄機 仕様

テクニカルデータ	HPW-32	HPW-42
洗浄 / 搬送方式	トリプルウォッシュ / スパイラル搬送	トリプルウォッシュ / スパイラル搬送
機長	2596mm	2596mm
幅	1200mm	1200mm
高さ	1344mm (ミストコレクタ、表示灯含まず)	1344mm (ミストコレクタ、表示灯含まず)
ドラム径	φ315mm L1000mm	φ400mm L1000mm
洗浄タンク容量	120L	120L
洗浄タンクヒータ	6kW×2	6kW×2
乾燥ヒータ	8kW	8kW
洗浄機ドラム、槽材質	SUS304	SUS304
重量	300kg	300kg
電源	AC200V 3φ 50/60Hz	AC200V 3φ 50/60Hz
オプション	HPW-32	HPW-42
濯ぎシャワー、タンク	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ミストコレクター	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
油水分離機 (浮上油のみ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
表示灯	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ペンダント操作盤	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
自動カバー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i Pad (リモート操作)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
部品供給機	ホッパ または コンベア	ホッパ または コンベア

Q&A

Q：水だけで洗浄できますか？

A：はい、たいいていの洗浄部品の脱脂が可能です。まずは洗浄テストさせてください。

Q：水は市水ですか？

A：RO(逆浸透)膜を通した機能水(純水)を使います。

Q：トリプルウォッシュとはどのような洗浄方法ですか？

A：洗浄ドラムが1回転するたびにシャワー、浸漬・揺動、流水洗浄を行います。超音波振動による洗浄とは違います。

Q：標準販売ですか？

A：いいえ、お客様の洗浄部品により、カスタマイズ対応しております。

Q：洗浄剤は使用できますか？

A：原則、水のみでの洗浄になります。

Q：液の交換は必要ですか？

A：必要とされる清浄度によって変わってきますが、1ヶ月程度で全量交換されるお客様が多いようです(洗浄部品の汚れ具合により液の交換時期は変わります)。

Q：交換後の液の処分はどのようにになりますか？

A：産業廃棄物として処分下さい。

Q：被洗浄物にキズは付きませんか？

A：細かいキズが付く場合があります。洗浄テストにてご確認ください。

2021洗浄総合展ご来場ください。

【URL】 <https://biz.nikkan.co.jp/eve/senijo/>



■リアル会場

会期：2021年12月1日(水)～12月3日(金)10:00～17:00

会場 東京ビッグサイト西ホール

小間No.：W-39

■オンライン会場

会期：2021年11月24日(水)～12月10日(金)

お問合せ先

株式会社平出精密
〒394-0004 長野県岡谷市神明町4-5-4
洗浄機事業部
TEL:(0266)78-3788 FAX:(0266)78-3770
E-mail : s-info@hiraide.co.jp